



Piena-pystytikkaat, täysmuovia, molemminpuoliset, Puolamäärä: 2X10



Tilaustiedot

Tilausnumero	966060 2X10
GTIN	4003866412587
Tuoteluokka	96Z

Kuvaus

Malli:

Pystypalkit ja askelmat (30×30 mm) lasikuituvahvisteista muovia, jolla erityisen hyvä kemiallinen kestävyys. Erittäin luja perlonhihnojen ja jäykän lisäliitoksen ansiosta. Vaihdeettavat muovisuojat takaavat liukumattomuuden.

Käyttö:

Turvatikapuut erikoiskäyttöön kemian- ja lääketieteellisyydessä sekä sähkö-, kaasu- ja vesilaitoksissa.

Standardi:

DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV Hochspannungsprüfung für Leitern aus isoliertem Material ist erfüllt.

VDE-geprüft für Arbeiten unter Spannung (1000 V AC, 1500 V DC).

Nach DIN EN ISO 4892-2 Alterungsbeständigkeit 10 Jahre.

Tekninen kuvaus

Tikkaiden pituus	3 m
Ulkoleveys alapäässä	0,65 m

Askelmien lukumäärä	2×10
Portaan rakenne	Askelma
Pienan/askelman syvyys	30 mm
Standardi	DIN EN 61478
hyvä kemikaalinkestävyys	kyllä
Materiaali	Pystypalkit ja askelmat lasikuituvahvisteista muovia
Paino	17 kg
Leviämisvarmistus	erittäin lujat perlonhihnat
Työskentelykorkeus n.	4,15 m
Saavutettavuus	molemminpuolinen
Nousemistekniikan kantavuus	150 kg
Tuotetyyppi	Seisovat tikkaat