

**Garant****Yleis-lisähyllystö, Syvyys 400 mm, Korkeus: 2500mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	990005 2500
GTIN	4045197518262
Tuoteluokka	911

**Kuvaus****Malli:**

**Erittäin kestävät nelikulmaiset tuet** 40×40×2 mm, etäisyydellä 40 : 40 mm, sis. ripustusurat hyllyjen sovittamiseksi varastoitavaan tavaraan. Tuet muovisilla jalkalevyillä. **Erittäin kantavat pohjat** kestävää teräspeltiä, sisään päin pyöristetyt sivupinnat.

**Lattiaan kohdistuva kuormitus:**Kun hyllyväli on 600 mm, enimmäiskenttäkuorma 1375 – 5500 kg.

**Käyttö:**

Tarkoitettu teollisuuteen, työpajoihin, liikkeisiin, hallintoon, arkistoihin jne. Mitat vastaavat tavallisten metallisten ja muovisten varastoastioiden mittoja–tilankäyttö tehostuu. Hyllystöjä voi käyttää yksittäin, riveissä tai kaksittain. **Helppo, nopea ja tarkka asentaa ilman ruuveja**, hyllyt ripustetaan paikoilleen ja lukitaan kartiosokilla (nro 968420).

**Pintakäsittely:**

Pystytuet, syvänmustat RAL 9005, harmaat hyllytasot, **jauhemaalattu**.

**Huomautus:**

- Säilytyslaatikot yleishyllystöjen varustamiseen löytyvät ryhmästä 96.
- Kun hyllyjen korkeuden suhde syvyyteen on enemmän kuin 5:1, on ryhdyttävä toimenpiteisiin kaatumisen estämiseksi.
- Toimitetaan osina edullisemmän rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

## Tekninen kuvaus

Asennusmitta lisähyllystölle korkeus	2504 mm
Asiakasasennus	kyllä
hyllystörakenne	lisähyllystö
Hyllytason leveys	1000 mm
Asennusmitta lisähyllystölle leveys	1031 mm
Hyllytason leveys, aukon mitta	950 mm
Hyllyn kiinnitystapa	Kartiosokat
enimmäiskenttäkuorma hyllyvälillä 600 mm	1375 - 5500 kg
Pistoasennus	kyllä
Lokeroalustojen määrä	6
Hyllyjalustojen lkm	2
hyllykorkeus	2500 mm
Hyllytasohn syvyys	400 mm
hyllystön syvyys	400 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	180 kg
Korkeudensäätö portaittain	40 mm
Tuotenimen määrite	Syvyys 400 mm
Tuotetyyppi	Tasohyllykkö

## Tarvikkeet

Hyllytasot yksittäin, 4 kannatinta ja 4 kiilaa Syvyys 400 mm	990060 400
Hyllystön pystytuki, muovinen aluslaatta, kappale Korkeus 2500 mm	990050 2500
Kiila- ja kartiosokkasarja yleiskäyttöiseen hyllystöön	968420