



Alumiininen koneporras, Askelmien lkm tasanne mukaanlukien: 3



Tilaustiedot

Tilausnumero	966148 3
GTIN	4003866400331
Tuoteluokka	96Z

Kuvaus

Malli:

Vankka, kevyt alumiinirakenne, 200 mm syvät askelmat uritettua alumiini-urapeltiä, seisomataso 350 × 577 mm.

Standardi:

DIN EN 14183.

Tekninen kuvaus

Paino	7,8 kg
Työskentelykorkeus n.	2,6 m
Materiaali	Porras alumiini-urapeltiä
Askelmien lkm tasanne mukaanlukien	3
Pienan/askelman syvyys	200 mm
Pohja-alan leveys	0,87 m
Saavutettavuus	yksipuolinen
Tasanteen korkeus ilman kaidetta	0,6 m
Tasanteen syvyys	350 mm

Portaan rakenne	Porras
Standardi	DIN EN 14183
Pohja-alan syvyys	0,69 m
Tasanteen leveys	577 mm
Nousemistekniikan kantavuus	150 kg
Tuotetyyppi	Työskentelytasanne

Tarvikkeet

Sisäkenkä Tyyppi 1	966320 1
--------------------	----------