



## Piena-pystytikkaat, täysmuovia, molemminpuoliset, Puolamäärä: 2X14



### Tilaustiedot

Tilausnumero	966060 2X14
GTIN	4003866412600
Tuoteluokka	96Z

### Kuvaus

#### Malli:

Pystypalkit ja askelmat (30×30 mm) lasikuituvahvisteista muovia, jolla erityisen hyvä kemiallinen kestävyys. Erittäin luja perlonhihnojen ja jäykän lisäliitoksen ansiosta. Vaihdeettavat muovisuojat takaavat liukumattomuuden.

#### Käyttö:

Turvaticapuut erikoiskäyttöön kemian- ja lääketieteellisyydessä sekä sähkö-, kaasu- ja vesilaitoksissa.

#### Standardi:

DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV Hochspannungsprüfung für Leitern aus isoliertem Material ist erfüllt.

**VDE-geprüft** für Arbeiten unter Spannung (1000 V AC, 1500 V DC).

Nach DIN EN ISO 4892-2 Alterungsbeständigkeit 10 Jahre.

### Tekninen kuvaus

Paino	24,6 kg
Standardi	DIN EN 61478

Pienan/askelman syvyys	30 mm
Askelmien lukumäärä	2×14
Leviämisvarmistus	erittäin lujat perlonhihnat
Ulkoleveys alapäässä	0,77 m
Materiaali	Pystypalkit ja askelmat lasikuituvahvisteista muovia
Portaan rakenne	Askelma
Työskentelykorkeus n.	5,2 m
hyvä kemikaalinkestävyys	kyllä
Tikkaiden pituus	4,12 m
Saavutettavuus	molemminpuolinen
Nousemistekniikan kantavuus	150 kg
Tuotetyyppi	Seisovat tikkaat