

Garant**GARANT Master Titan TKM-viimeistelyjyrsin HPC, pinnoittamaton, Ø e8 DC: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	203634 16
GTIN	4045197992109
Tuoteluokka	11Z

Kuvaus**Malli:**

Hiontakäyttöön.

Erikoismuoto tehokkaaseen lastujen poistoon.

Korkea vakaus ja vakaa toiminta epätasaisen rakenteen ansiosta.

Vaippajyrsintään hiontavaiheessa **titaanille ja titaaniseoksille.**

Etu:

Hyväksytty lääketieteen tekniikalle ja elintarvikkeille.

Tekninen kuvaus

Varsi	DIN 6535 HA, h6
Terän Ø D _c	16 mm
Nousukulma	40 astetta
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
syöttösuunta	vaaka
Hammasluku Z	7
Syöttö f _z särmäykseen titaanissa > 850 N/mm ²	0,032 mm
Kokonaispituus L	123 mm
varren Ø D _s	16 mm
Terän pituus L _c	64 mm
Kulmapyöristys r _v	0,1 mm

Sarja	Master Titan
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Kierukkakulmaominaisuus	epätasainen
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,05×D kopiojyrinnässä
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Värirengas	pinkki
Tuotetyyppi	Kulmajyrin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	130 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	100 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	85 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		

Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB	129100 HB
------------------------	-----------