



Korokeporras, siirrettävä, kaksipuolinen, Askelmien lkm tasanne mukaanlukien: 7



Tilaustiedot

Tilausnumero	966270 7
GTIN	4003866419852
Tuoteluokka	96Z

Kuvaus

Malli:

Kätevä korokejakkara, askelmien syvyys 200 mm (60° porraskulma). Tilava tasanne (600×800 mm) suojakaiteineen (korkeus 1,00 m) ja jalka- ja polvilistoinen. Neljä jousitettua kääntyvää pyörää, Ø 125 mm (näistä 2 lukittavia).

Standardi:

DIN EN 131-7

Huomautus:

- Käsikaide ei sisälly toimitukseen. Tilaa numerolla 966225.
- Toimitus osiin purettuina, helposti asennettavia rakenneosina. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Pohja-alan syvyys	2,62 m
Tasanteen korkeus ilman kaidetta	1,68 m
Tasanteen leveys	600 mm

Pienan/askelman syvyys	200 mm
Tasanteen syvyys	800 mm
Jarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Portaan kaltevuus	60 astetta
Paino	57,5 kg
Standardi	DIN EN 131-7
Saavutettavuus	molemminpuolinen
Kääntyvien pyörien Ø	125 mm
Askelmien lkm tasanne mukaanlukien	7
Jarruttomia kääntyviä pyöriä	2
tasannesuojakaiteet	kyllä
Pohja-alan leveys	0,98 m
Portaan rakenne	Porras
Polvilista	kyllä
Nousemistekniikan kantavuus	150 kg
Two-hands-free-periaate	kyllä
Tuotetyyppi	Korokeporras