



## Korokeporras, siirrettävä, yksipuolinen, Askelmien lkm tasanne mukaanlukien: 6



### Tilaustiedot

Tilausnumero	966220 6
GTIN	4003866419746
Tuoteluokka	96Z

### Kuvaus

#### Malli:

Kätevä korokejakkara, askelmien syvyys 200 mm (60° porraskulma). Tilava tasanne (600×800 mm) suojakaiteineen (korkeus 1,00 m) ja jalka- ja polvilistoineen. Neljä jousitettua kääntyvää pyörää, Ø 125 mm (näistä 2 lukittavia).

#### Standardi:

DIN EN 131-7

#### Huomautus:

- **Käsikaide ei sisälly toimitukseen. Tilaa numerolla 966225.**
- **Toimitus osiin purettuina, helposti asennettavia rakenneosina. Toimitukseen ei sisälly asennusta.**

### Tekninen kuvaus

Tasanteen leveys	600 mm
Tasanteen korkeus ilman kaidetta	1,44 m
Tasanteen syvyys	800 mm

Saavutettavuus	yksipuolinen
Pohja-alan syvyys	1,81 m
Portaan kaltevuus	60 astetta
Kääntyvien pyörien Ø	125 mm
Pienan/askelman syvyys	200 mm
Standardi	DIN EN 131-7
Jarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Askelmien lkm tasanne mukaanlukien	6
Jarruttomia kääntyviä pyöriä	2
Pohja-alan leveys	0,93 m
Paino	38,4 kg
tasannesuojakaiteet	kyllä
Portaan rakenne	Porras
Polvilista	kyllä
Nousemistekniikan kantavuus	150 kg
Two-hands-free-periaate	kyllä
Tuotetyyppi	Korokeporras