




Pystytikkaat tasanteella, yksipuoliset, Askelmien lkm tasanne mukaanlukien: 3



Tilaustiedot

Tilausnumero	966272 3
GTIN	4003866416325
Tuoteluokka	96Z

Kuvaus

Malli:

Reunustetut askeltikkaat, joissa 80 mm syvät askelmat. Suuri työskentelytasanne alumiini-urapeltipinnoitteella (380×390 mm). Alumiininen säilytyslokeri. Sarjavalmistaisesti 2 käsikaidetta turvalliseen ylös- ja alaskiipeämiseen. Hyvin vakaa rakenne luja kahden perlonhihnan ja jäykän lisäliitoksen ansiosta (5 askelmasta alkaen).

Standardi:

EN 131.

Tekninen kuvaus

Tasanteen syvyys	390 mm
Ulkoleveys alapäässä	0,59 m
Saavutettavuus	yksipuolinen
Säilytyskaukalo saatavana	kyllä
Askelmien lkm tasanne mukaanlukien	3

Standardi	EN 131
Paino	9,5 kg
Pienan/askelman syvyys	80 mm
Leviämisvarmistus	2 erittäin lujaa perlonhihnaa
Tasanteen korkeus ilman kaidetta	0,77 m
Tukikaide	2
Tasanteen leveys	380 mm
Työskentelykorkeus n.	2,8 m
Nousemistekniikan kantavuus	150 kg
Two-hands-free-periaate	kyllä
Safer Step	kyllä
Tuotetyyppi	Koroketikkaat