

**Luukkuteline, normaalimalli, Tasanteen korkeus: 900/A mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	966310 900/A
GTIN	4003866537600
Tuoteluokka	96Y

Kuvaus**Malli:**

Telineen leveys 0,68 mm;

telineen pituus 1,80 m.

Sarjaosilla laajennettavissa.

Perusmoduuli taittamista varten nopeaan kokoamiseen ja purkamiseen.

Vie erittäin vähän tilaa kuljetettaessa ja varastoitaessa.

Pyörän-Ø 125 mm tappeineen (ei karapalkki). Tasanne **ilman** läpikulkuluukkuja.

Kuvaus:

Mallisto Z 600 / Z 500

Tunnus:

Mallisto Z 600 / Z 500

Standardi:

DIN EN 1004

Nousemistekniikan kantavuus: 200 kg

Työskentelykorkeus n.: 2,9 m

Telinekorkeus: 1,9 m

Paino: 33,3 kg

Tekninen kuvaus

Kääntyvien pyörien Ø	125 mm
Standardi	DIN EN 1004
Tasanteen korkeus	900 mm
Paino	33,3 kg
Telineen leveys	0,68 m
Telineen pituus	1,8 m
Työskentelykorkeus n.	2,9 m
Tason rakenne	ilman läpikuluukkoa
Telinekorkeus	1,9 m
Nousemistekniikan kantavuus	200 kg