




## Pystytikkaat tasanteella, yksipuoliset, Askelmien lkm tasanne mukaanlukien: 4



### Tilaustiedot

Tilausnumero	966272 4
GTIN	4003866416332
Tuoteluokka	96Z

### Kuvaus

**Malli:**

Reunustetut askeltikkaat, joissa 80 mm syvät askelmat. Suuri työskentelytasanne alumiiniurapeltipinnoitteella (380×390 mm). Alumiininen säilytyslokeri. Sarjavalmistaisesti 2 käsikaidetta turvalliseen ylös- ja alaskiipeämiseen. Hyvin vakaa rakenne luja kahden perlonhihnan ja jäykän lisäliitoksen ansiosta (5 askelmasta alkaen).

**Standardi:**

EN 131.

### Tekninen kuvaus

Pienan/askelman syvyys	80 mm
Tasanteen leveys	380 mm
Paino	11 kg
Työskentelykorkeus n.	3 m
Leviämisvarmistus	2 erittäin lujaa perlonhihnaa

Tasanteen korkeus ilman kaidetta	1,03 m
Säilytyskaukalo saatavana	kyllä
Tukikaide	2
Saavutettavuus	yksipuolinen
Standardi	EN 131
Tasanteen syvyys	390 mm
Askelmien lkm tasanne mukaanlukien	4
Ulkoleveys alapäässä	0,62 m
Nousemistekniikan kantavuus	150 kg
Two-hands-free-periaate	kyllä
Safer Step	kyllä
Tuotetyyppi	Koroketikkaat