



Safemaster S taitettavat laituritikkaat, Askelmien lkm tasanne mukaanlukien: 9



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 966275 9 |
| GTIN | 4003866416790 |
| Tuoteluokka | 96Z |

Kuvaus

Malli:

Näppärit tasannetikkaat, askelmien syvyys 80 mm. Työskentelytasanne (400×400 mm), kolmella sivulla kaide ja säilytyslokero. Hyvin vakaa rakenne molemminpuolisen, jäykän liitoksen ansiosta.

Standardi:

EN 131

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Tukikaide | 2 |
| Pohja-alan leveys | 0,8 m |
| Tasanteen leveys | 400 mm |
| Paino | 20,4 kg |
| Standardi | EN 131 |
| Tasanteen korkeus ilman kaidetta | 2,34 m |
| Saavutettavuus | yksipuolinen |
| Pohja-alan syvyys | 1,93 m |

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Säilytyskaukalo saatavana | kyllä |
| Leviämisvarmistus | molemminpuolinen jäykkä liitos |
| Askelmien lkm tasanne mukaanlukien | 9 |
| Tasanteen syvyys | 400 mm |
| Polvilista | ei |
| Pienan/askelman syvyys | 80 mm |
| Nousemistekniikan kantavuus | 150 kg |
| Two-hands-free-periaate | kyllä |
| Safer Step | kyllä |
| Tuotetyyppi | Koroketikkaat |