

Garant**Suuntaisruuvipuristin, Leukojen leveys: 125mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	967000 125
GTIN	4045197693891
Tuoteluokka	91J

Kuvaus**Malli:****Erinomainen kiinnitystarkkuus prismanmuotoisen tarkkuusjohteen ansiosta.****Taaksepäin aukeava.** Erittäin laadukasta valua (GG 25), perliittinen rakenne. Pitkä ja erityisen tarkka, **prismanmuotoinen tarkkuusjohde.** Tarkka ruuvin laakerointi, ruuvi ja trapetsikierteet täysin piilossa ja suojattu likaantumiselta. Suuret, tasojyrsityt leukapinnat helpottavat leukaosien asentamista. Karkaistut teräsleuat ovat uritetut ja ne voi vaihtaa sileisiin, hiottuihin leukoihin (katso kohtaa Varaleuat).**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kiinnitysmateriaalin työpöytiin asennusta varten.

Pintakäsittely:

Hopeanharmaa.

Tekninen kuvaus

Leukaväli	190 mm
Paino	30 kg
Avautumissuunta	Taaksepäin avautuva
Materiaali	Erittäin luja valua (GG 25)
Leukojen leveys	125 mm

Tuotetyyppi

Suuntaisruuvipuristin

Tarvikkeet

Kääntöalusta erillisenä Leukojen leveys 125 mm	967020 125
Vaihtopuristinleuat, sileät Leukojen leveys 125 mm	967045 125
Suojaleukasarja, magneettinen Leukojen leveys 125 mm	967702 125
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparihuopa, sileä Leukojen leveys 125 mm	967726 125
Ruuvipuristimen aluslevy bambua Koko 300X250	967328 300X250
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparikumi, sileä Leukojen leveys 125 mm	967727 125
Kevytmetallinen ruuvipuristimen leukapari, puristusjouset Leukojen leveys 125 mm	967711 125
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiini / kuitupinnoite, sileä Leukojen leveys 125 mm	967724 125
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiinia, sileä, vakiomalli Leukojen leveys 125 mm	967721 125
Magneettinen ruuvipuristimen leukapari polyuretaani, uritettu Leukojen leveys 125 mm	967728 125
Magneettinen ruuvipuristimen leukapari polyuretaani, prisma Leukojen leveys 125 mm	967729 125
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiinia, prisma Leukojen leveys 125 mm	967723 125
Ruuvipuristimen aluslevy	967330
Vaihtopurustinleuat, uritetut Leukojen leveys 125 mm	967040 125
Korkeudensäätölaite ruuvipuristimeen nro 967000 soveltuu puristimelle, koko 125	967500 125
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiinia, profiloitu Leukojen leveys 125 mm	967722 125