

Garant**Kierukkapora HSS/E Hardoxille H, pinnoittamaton, Ø DC h8: 25mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 116380 25 |
| GTIN | 4045197032683 |
| Tuoteluokka | 11C |

Kuvaus**Malli:**

Poraosa erikoislyhyt ja osittain suurempi morsekartiovarsi, **siten erittäin vakaa**. Vahvistettu sydänosa.

Teräväkärkinen muoto C.

Suositus:

180°:n TKM-pora alumiinin työstöön toimitettavissa pyynnöstä.

Huomautus:

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

Tekninen kuvaus

| | |
|--|----------------|
| Lastu-urien pituus L_c | 98 mm |
| Terien lkm Z | 2 |
| Nimellis-Ø D_c | 25 mm |
| Syöttö f teräksessä < 1400 N/mm ² | 0,18 mm/kierr, |
| Toleranssi, nimellis-Ø | h8 |
| Kokonaispituus L | 219 mm |
| Morsekartio MK koko | 3 |
| Standardi | Tehdasnormi |
| suositeltu suurin poraussyvyys L_2 | 60,5 mm |
| Kärkikulma | 130 astetta |
| Varsi | Morsekartio |

| | |
|---------------|----------------|
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Lastuava aine | HSS Co 8 |
| tyyppi | H |
| Nousukulma | 8-15 astetta |
| Sisäjähdytys | ei |
| Värirengas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierukkapora |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|-------------------------------------|----------|----------|-----------|
| Teräs < 1100 N/mm ² | soveltuu | 10 m/min | P |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | 8 m/min | P |
| HARDOX 500 < 1600 N/mm ² | soveltuu | 5 m/min | H |
| Ti > 850 N/mm ² | soveltuu | 5 m/min | S |
| Öljy | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |