




Pystytikkaat tasanteella, yksipuoliset, Askelmien lkm tasanne mukaanlukien: 5



Tilaustiedot

Tilausnumero	966272 5
GTIN	4003866416349
Tuoteluokka	96Z

Kuvaus

Malli:

Reunustetut askeltikkaat, joissa 80 mm syvät askelmat. Suuri työskentelytasanne alumiini-urapeltipinnoitteella (380×390 mm). Alumiininen säilytyslokeri. Sarjavalmisteisesti 2 käsikaidetta turvalliseen ylös- ja alaskiipeämiseen. Hyvin vakaa rakenne luja kahden perlonhihnan ja jäykän lisäliitoksen ansiosta (5 askelmasta alkaen).

Standardi:

EN 131.

Tekninen kuvaus

Tukikaide	2
Paino	12 kg
Tasanteen korkeus ilman kaidetta	1,29 m
Saavutettavuus	yksipuolinen
Tasanteen leveys	380 mm

Pienan/askelman syvyys	80 mm
Työskentelykorkeus n.	3,3 m
Standardi	EN 131
Tasanteen syvyys	390 mm
Askelmien lkm tasanne mukaanlukien	5
Leviämisvarmistus	2 erittäin lujaa perlonhihnaa
Säilytyskaukalo saatavana	kyllä
Ulkoleveys alapäässä	0,65 m
Nousemistekniikan kantavuus	150 kg
Two-hands-free-periaate	kyllä
Safer Step	kyllä
Tuotetyyppi	Koroketikkaat