



Pystytikkaat tasanteella, yksipuoliset, Askelmien lkm tasanne mukaanlukien: 6



Tilaustiedot

Tilausnumero	966272 6
GTIN	4003866404773
Tuoteluokka	96Z

Kuvaus

Malli:

Reunustetut askeltikkaat, joissa 80 mm syvät askelmat. Suuri työskentelytasanne alumiini-urapeltipinnoitteella (380×390 mm). Alumiininen säilytyslokeri. Sarjavalmisteisesti 2 käsikaidetta turvalliseen ylös- ja alaskiipeämiseen. Hyvin vakaa rakenne luja kahden perlonhihnan ja jäykän lisäliitoksen ansiosta (5 askelmasta alkaen).

Standardi:

EN 131.

Tekninen kuvaus

Askelmien lkm tasanne mukaanlukien	6
Ulkoleveys alapäässä	0,68 m
Standardi	EN 131
Säilytyskaukalo saatavana	kyllä
Pienan/askelman syvyys	80 mm

Työskentelykorkeus n.	3,55 m
Tasanteen leveys	380 mm
Tukikaide	2
Leviämisvarmistus	2 erittäin lujaa perlonhihnaa
Tasanteen syvyys	390 mm
Tasanteen korkeus ilman kaidetta	1,55 m
Saavutettavuus	yksipuolinen
Paino	14 kg
Nousemistekniikan kantavuus	150 kg
Two-hands-free-periaate	kyllä
Safer Step	kyllä
Tuotetyyppi	Koroketikkaat