

Garant**Suuntaisruuvipuristin, Leukojen leveys: 150mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	967000 150
GTIN	4045197694102
Tuoteluokka	91J

Kuvaus**Malli:****Erinomainen kiinnitystarkkuus prismanmuotoisen tarkkuusjohteen ansiosta.****Taaksepäin aukeava.** Erittäin laadukasta valua (GG 25), perliittinen rakenne. Pitkä ja erityisen tarkka, **prismanmuotoinen tarkkuusjohde.** Tarkka ruuvin laakerointi, ruuvi ja trapetsikierteet täysin piilossa ja suojattu likaantumiselta. Suuret, tasojyrsityt leukapinnat helpottavat leukaosien asentamista. Karkaistut teräsleuat ovat uritetut ja ne voi vaihtaa sileisiin, hiottuihin leukoihin (katso kohtaa Varaleuat).**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kiinnitysmateriaalin työpöytiin asennusta varten.

Pintakäsittely:

Hopeanharmaa.

Tekninen kuvaus

Leukaväli	255 mm
Avautumissuunta	Taaksepäin avautuva
Materiaali	Erittäin luja valua (GG 25)
Paino	52 kg
Leukojen leveys	150 mm

Tuotetyyppi

Suuntaisruuvipuristin

Tarvikkeet

Vaihtopuristinleuat, sileät Leukojen leveys 150 mm	967045 150
Kääntöalusta erillisenä Leukojen leveys 150 mm	967020 150
Ruuvipuristimen aluslevy	967330
Vaihtopurustinleuat, uritetut Leukojen leveys 150 mm	967040 150
Ruuvipuristimen aluslevy bambua Koko 300X250	967328 300X250