

Garant**Pehmytvasara, kumiset päät, musta, Rungon Ø / raaka-aine: 80Gmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	752500 80G
GTIN	4045197992291
Tuoteluokka	71D

Kuvaus**Malli:**

Rekyylitön pehmytvasara, jonka irrotettavat vaihtopäät mahdollistavat käytön tavallisena pehmytvasarana. Vankka, kaksiosainen valurautarunko laadukasta nuorrutusterästä. Yhdisteltävät ja vaihdettavat päät. Varsi amerikkalaista hickoripuuta, lakattu.

Käyttö:

Tarkoitettu työkappaleiden suuntaamiseen tai paikoilleenasetteluun työstöpöydillä tai varovaiseen lyöntiin asennustöissä.

Varaosa:

Varavarsi on saatavilla nrolla 752530 ja varapäät nrolla 752540 - 752560.

Tekninen kuvaus

Pään pituus lyömäpäineen	175 mm
Kokonaispituus	500 mm
Varren pituus	400 mm
Päiden iskupinnan Ø	80 mm
Paino ilman vaihtopäitä	1895 g
Väri	musta
rekyylitön	kyllä
Hylsyt yhdisteltävissä	kyllä

Tuotetyyppi

Vasara

Tarvikkeet

Hikkoripuinen vasaranvarsi kotelon Ø:lle 80 mm

752530 80

Nailonpää, kova pehmytvasaralle 80

752560 80

Kuminen pää, pehmeä pehmytvasaralle 80

752540 80