

Garant**Kansiolisähylly, 1 tukirunko, Syvyys 325 mm, Korkeus: 2000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	990405 2000
GTIN	4045197517845
Tuoteluokka	911

Kuvaus**Malli:**

Kestävät tukirungot suorakulmatuista (50×25×1,25mm) ripustusurat 40 mm:n välein poikkitukien / lokeroalustojen kiinnittämiseen. Tukirungoissa muoviset päätysuojukset.

Hyllytasot sinkittyä peltiä, **uritettu väliseinien kiinnittämistä varten**, särmätty vastelista läpiliukumisen estämiseksi.

Pintakäsittely:

Tukirunko sininen RAL 5005, **jauhemaalattu**. Poikkitukiparit ovat **aina** antrasiitinharmaita RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

- **Hyllyjen vakauden takaamiseksi on silloin, kun korkeus-syvyyssuhde on yli 5:1, ryhdyttävä toimenpiteisiin kaatumisen estämiseksi.**
- **Toimitetaan erillisosina edullisemmän rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.**

Tekninen kuvaus

Lokeroalustojen määrä	5
Syvyys	325 mm

Vastalista	kyllä
Hyllytason leveys	946 mm
Asennusmitta lisähyllystölle leveys	975 mm
Profiilikehysten lukumäärä	1
Korkeus	2000 mm
Leveys	975 mm
Hyllytason leveys, aukon mitta	900 mm
suurin lattiaan kohdistuva kuorma	900 kg
Sopii kansiomäärälle	50
Hyllytasohn syvyys	325 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	120 kg
Korkeudensäätö portaittain	40 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	Syvyys 325 mm
Tuotetyyppi	Kansiohyllykkö

Tarvikkeet

Väliseinäsarja5 osaa	990450
Hyllytaso, sinkitty, poikkitukipari	990430