

**Luukkuteline, normaalimalli, Tasanteen korkeus: 3700 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	966310 3700
GTIN	4003866537648
Tuoteluokka	96Y

Kuvaus**Malli:**

Telineen leveys 0,68 mm;

telineen pituus 1,80 m.

Sarjaosilla laajennettavissa.

Perusmoduuli taittamista varten nopeaan kokoamiseen ja purkamiseen.

Vie erittäin vähän tilaa kuljetettaessa ja varastoitaessa.

Pyörän-Ø 125 mm tappeineen (ei karapalkki). Tasanne, jossa **on** läpikulkuluukku.

Kuvaus:

Mallisto Z 600 / Z 500

Tunnus:

Mallisto Z 600 / Z 500

Standardi:

DIN EN 1004

Nousemistekniikan kantavuus: 200 kg

Työskentelykorkeus n.: 5,7 m

Telinekorkeus: 4,75 m

Paino: 96,1 kg

Tekninen kuvaus

Paino	96,1 kg
Telineen leveys	0,68 m
Telineen pituus	1,8 m
Standardi	DIN EN 1004
Työskentelykorkeus n.	5,7 m
Kääntyvien pyörien Ø	125 mm
Tasanteen korkeus	3700 mm
Tason rakenne	läpikulkuluukun kanssa
Telinekorkeus	4,75 m
Nousemistekniikan kantavuus	200 kg