



Korokeporras, siirrettävä, kaksipuolinen, Askelmien lkm tasanne mukaanlukien: 3



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 966270 3 |
| GTIN | 4003866419814 |
| Tuoteluokka | 96Z |

Kuvaus

Malli:

Kätevä korokejakkara, askelmien syvyys 200 mm (60° porraskulma). Tilava tasanne (600×800 mm) suojakaiteineen (korkeus 1,00 m) ja jalka- ja polvilistoinen. Neljä jousitettua kääntyvää pyörää, Ø 125 mm (näistä 2 lukittavia).

Standardi:

DIN EN 131-7

Huomautus:

- **Käsikaide ei sisälly toimitukseen. Tilaa numerolla 966225.**
- **Toimitus osiin purettuina, helposti asennettavia rakenneosina. Toimitukseen ei sisälly asennusta.**

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------------------------|--------|
| Tasanteen korkeus ilman kaidetta | 0,72 m |
| Pohja-alan syvyys | 1,51 m |
| Askelmien lkm tasanne mukaanlukien | 3 |

| | |
|--|------------------|
| Jarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä | 2 |
| tasannesuojakaiteet | kyllä |
| Paino | 31 kg |
| Kääntyvien pyörien Ø | 125 mm |
| Tasanteen syvyys | 800 mm |
| Jarruttomia kääntyviä pyöriä | 2 |
| Tasanteen leveys | 600 mm |
| Pohja-alan leveys | 0,77 m |
| Saavutettavuus | molemminpuolinen |
| Standardi | DIN EN 131-7 |
| Portaan kaltevuus | 60 astetta |
| Pienan/askelman syvyys | 200 mm |
| Portaan rakenne | Porras |
| Polvilista | kyllä |
| Nousemistekniikan kantavuus | 150 kg |
| Two-hands-free-periaate | kyllä |
| Tuotetyyppi | Korokeporras |