



## Pystytikkaat tasanteella, yksipuoliset, Askelmien lkm tasanne mukaanlukien: 10



### Tilaustiedot

Tilausnumero	966272 10
GTIN	4003866404797
Tuoteluokka	96Z

### Kuvaus

#### Malli:

Reunustetut askeltikkaat, joissa 80 mm syvät askelmat. Suuri työskentelytasanne alumiiniurapeltipinnoitteella (380×390 mm). Alumiininen säilytyslokeri. Sarjavalmisteisesti 2 käsikaidetta turvalliseen ylös- ja alaskiipeämiseen. Hyvin vakaa rakenne luja kahden perlonhihnan ja jäykän lisäliitoksen ansiosta (5 askelmasta alkaen).

#### Standardi:

**EN 131.**

### Tekninen kuvaus

Työskentelykorkeus n.	4,6 m
Paino	20 kg
Tasanteen syvyys	390 mm
Tasanteen leveys	380 mm
Pienan/askelman syvyys	80 mm

Leviämisvarmistus	2 erittäin lujaa perlonhihnaa
Tukikaide	2
Askelmien lkm tasanne mukaanlukien	10
Tasanteen korkeus ilman kaidetta	2,59 m
Ulkoleveys alapäässä	0,8 m
Standardi	EN 131
Saavutettavuus	yksipuolinen
Säilytyskaukalo saatavana	kyllä
Vaakapalkkien korkeus	73 mm
Tikkaiden pituus	1,43 m
Nousemistekniikan kantavuus	150 kg
Two-hands-free-periaate	kyllä
Safer Step	kyllä
Tuotetyyppi	Koroketikkaat