

Perushyllystö, Syvyys 400 mm, Korkeus / hyllytason Leveys: 3000/750mm**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 990500 3000/750 |
| GTIN | 4004514204899 |
| Tuoteluokka | 96P |

Kuvaus**Malli:**

T-profiilikehys ja lokerotasot sinkityt. Saatavana maksimihyllykuormalla 150 kg tasoa kohti. Varastointitasoja voidaan säätää 25 mm:n väleissä. Nopeasti koottava helpon pistokiinnikerakenteen ansiosta.

Lattiaan kohdistuva kuormitus: korkeudella 2000 mm 1300 kg, korkeudella 2500 mm 1700 kg, korkeudella 3000 mm 2300 kg.

Kuvaus:**Kasausmitat:**

Perushyllystö: Nimellisipituus + 60 mm

Lisähyllystö: Nimellisipituus +6 mm

Rungon syvyys yhteensä: Nimellissyvyys + 36 mm

Käyttö:

Soveltuvat teollisuuteen, käsityöammattilaisille, kauppaan, hallintoon, arkistointiin jne., kun kaivataan optimaalista tilankäyttöä.

Toimituksen sisältö:

Perushyllystö ja poikkituet. Yksi poikkituki hyllytasoa kohden.

Huomautus:

- **Kiinnitysjalat sisältyvät toimitukseen.**
- **Lattia- ja seinäkiinnikkeet eivät kuulu toimitukseen.**
- **Sopiva lattia-ankkurointi nro 990854.**

- Käytettävissä yksipuolisina, koska vahvikkeina ristikkäistuet.
- Vapaa nurjahduspituus (K) ei saa olla yli 600 mm.
- Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|---------------|
| Asennusmitta perushyllystölle leveys | 810 mm |
| Syvyys | 436 mm |
| hyllystörakenne | Perushyllystö |
| hyllykorkeus | 3000 mm |
| Lokeroalustojen määrä | 7 |
| Profiilikehysten lukumäärä | 2 |
| Korkeus | 3000 mm |
| Leveys | 810 mm |
| Hyllytasohn syvyys | 400 mm |
| hyllystön syvyys | 400 mm |
| Hyllytason leveys | 750 mm |
| suurin lattiaan kohdistuva kuorma | 1600 kg |
| Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) | 150 kg |
| Hyllytason paksuus | 25 mm |
| Korkeudensäätö portaittain | 25 mm |
| Asennusmalli | Vetohyllystö |
| Materiaali | Sinkityt |
| Tuotenimen määrite | Syvyys 400 mm |
| Tuotetyyppi | Tasohyllykkö |

Tarvikkeet

Hyllytaso, sinkitty, kantavuus 150 kg leveysxsyvyys
750X400 mm

990580 750X400

