


Garant**Kansioperushylly, 2 tukirunkoa, Syvyys 325 mm, Korkeus: 800mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	990400 800
GTIN	4045197517760
Tuoteluokka	911

Kuvaus**Malli:**

Kestävät tukirungot suorakulmatuista (50×25×1,25mm) ripustusurat 40 mm:n välein poikkitukien / lokeroalustojen kiinnittämiseen. Tukirungoissa muoviset päätsuojukset.

Hyllytasot sinkittyä peltiä, **uritettu väliseinien kiinnittämistä varten**, särmätty vastelista läpiliukumisen estämiseksi.

Pintakäsittely:

Tukirunko sininen RAL 5005, **jauhemaalattu**. Poikkitukiparit ovat **aina** antrasiitinharmaita RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

- **Hyllyjen vakauden takaamiseksi on silloin, kun korkeus-syvyyssuhde on yli 5:1, ryhdyttävä toimenpiteisiin kaatumisen estämiseksi.**
- **Toimitetaan erillisosina edullisemmän rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.**

Tekninen kuvaus

Hyllytason leveys	946 mm
Sopii kansiomäärälle	20
Lokeroalustojen määrä	2

suurin lattiaan kohdistuva kuorma	900 kg
Korkeus	800 mm
Vastalista	kyllä
Profiilikehysten lukumäärä	2
Asennusmitta perushyllystölle leveys	1000 mm
Hyllytason leveys, aukon mitta	900 mm
Leveys	1000 mm
Syvyys	325 mm
Hyllytasohn syvyys	325 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	120 kg
Korkeudensäätö portaittain	40 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	Syvyys 325 mm
Tuotetyyppi	Kansiohyllykkö

Tarvikkeet

Väliseinäsarja5 osaa	990450
Hyllytaso, sinkitty, poikkitukipari	990430