



Korokeporras, siirrettävä, yksipuolinen, Askelmien lkm tasanne mukaanlukien: 4



Tilaustiedot

Tilausnumero	966220 4
GTIN	4003866419722
Tuoteluokka	96Z

Kuvaus

Malli:

Kätevä korokejakkara, askelmien syvyys 200 mm (60° porraskulma). Tilava tasanne (600×800 mm) suojakaiteineen (korkeus 1,00 m) ja jalka- ja polvilistoinen. Neljä jousitettua kääntyvää pyörää, Ø 125 mm (näistä 2 lukittavia).

Standardi:

DIN EN 131-7

Huomautus:

- **Käsikaide ei sisälly toimitukseen. Tilaa numerolla 966225.**
- **Toimitus osiin purettuina, helposti asennettavia rakenneosina. Toimitukseen ei sisälly asennusta.**

Tekninen kuvaus

Pienan/askelman syvyys	200 mm
Tasanteen leveys	600 mm
Kääntyvien pyörien Ø	125 mm

Askelmien lkm tasanne mukaanlukien	4
Jarruttomia kääntyviä pyöriä	2
Paino	31,8 kg
Tasanteen syvyys	800 mm
Pohja-alan leveys	0,82 m
Pohja-alan syvyys	1,45 m
Saavutettavuus	yksipuolinen
Portaan kaltevuus	60 astetta
Tasanteen korkeus ilman kaidetta	0,96 m
Jarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Standardi	DIN EN 131-7
tasannesuojakaiteet	kyllä
Portaan rakenne	Porras
Polvilista	kyllä
Nousemistekniikan kantavuus	150 kg
Two-hands-free-periaate	kyllä
Tuotetyyppi	Korokeporras