




Pystytikkaat tasanteella, yksipuoliset, Askelmien lkm tasanne mukaanlukien: 12



Tilaustiedot

Tilausnumero	966272 12
GTIN	4003866416356
Tuoteluokka	96Z

Kuvaus

Malli:

Reunustetut askeltikkaat, joissa 80 mm syvät askelmat. Suuri työskentelytasanne alumiiniurapeltipinnoitteella (380×390 mm). Alumiininen säilytyslokerok. Sarjavalmistaisesti 2 käsikaidetta turvalliseen ylös- ja alaskiipeämiseen. Hyvin vakaa rakenne luja kahden perlonhihnan ja jäykän lisäliitoksen ansiosta (5 askelmasta alkaen).

Standardi:

EN 131.

Tekninen kuvaus

Työskentelykorkeus n.	5,1 m
Tasanteen syvyys	390 mm
Tasanteen korkeus ilman kaidetta	3,11 m
Säilytyskaukalo saatavana	kyllä
Pienan/askelman syvyys	80 mm

Leviämisvarmistus	2 erittäin lujaa perlonhihnaa
Askelmien lkm tasanne mukaanlukien	12
Tasanteen leveys	380 mm
Ulkoleveys alapäässä	0,86 m
Tukikaide	2
Paino	22 kg
Saavutettavuus	yksipuolinen
Standardi	EN 131
Nousemistekniikan kantavuus	150 kg
Two-hands-free-periaate	kyllä
Safer Step	kyllä
Tuotetyyppi	Koroketikkaat