



## Korokeporras, siirrettävä, kaksipuolinen, Askelmien lkm tasanne mukaanlukien: 5



### Tilaustiedot

Tilausnumero	966270 5
GTIN	4003866419838
Tuoteluokka	96Z

### Kuvaus

#### Malli:

Kätevä korokejakkara, askelmien syvyys 200 mm (60° porraskulma). Tilava tasanne (600×800 mm) suojakaiteineen (korkeus 1,00 m) ja jalka- ja polvilistoineen. Neljä jousitettua kääntyvää pyörää, Ø 125 mm (näistä 2 lukittavia).

#### Standardi:

DIN EN 131-7

#### Huomautus:

- Käsikaide ei sisälly toimitukseen. Tilaa numerolla 966225.
- Toimitus osiin purettuina, helposti asennettavia rakenneosina. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

### Tekninen kuvaus

Tasanteen korkeus ilman kaidetta	1,2 m
Tasanteen leveys	600 mm
Portaan kaltevuus	60 astetta

Askelmien lkm tasanne mukaanlukien	5
Tasanteen syvyys	800 mm
Paino	41 kg
Standardi	DIN EN 131-7
Saavutettavuus	molemminpuolinen
Pohja-alan syvyys	2,06 m
Jarruttomia kääntyviä pyöriä	2
Kääntyvien pyörien Ø	125 mm
Jarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Pienan/askelman syvyys	200 mm
tasannesuojakaiteet	kyllä
Pohja-alan leveys	0,87 m
Portaan rakenne	Porras
Polvilista	kyllä
Nousemistekniikan kantavuus	150 kg
Two-hands-free-periaate	kyllä
Tuotetyyppi	Korokeporras