

**Garant****Suuntaisruuvipuristin, Leukojen leveys: 80mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	967000 80
GTIN	4045197693877
Tuoteluokka	91J

**Kuvaus****Malli:****Erinomainen kiinnitystarkkuus prismanmuotoisen tarkkuusjohteen ansiosta.****Taaksepäin aukeava.** Erittäin laadukasta valua (GG 25), perliittinen rakenne. Pitkä ja erityisen tarkka, **prismanmuotoinen tarkkuusjohde.** Tarkka ruuvin laakerointi, ruuvi ja trapetsikierteet täysin piilossa ja suojattu likaantumiselta. Suuret, tasojyrsityt leukapinnat helpottavat leukaosien asentamista. Karkaistut teräsleuat ovat uritetut ja ne voi vaihtaa sileisiin, hiottuihin leukoihin (katso kohtaa Varaleuat).**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kiinnitysmateriaalin työpöytiin asennusta varten.

**Pintakäsittely:**

Hopeanharmaa.

**Tekninen kuvaus**

Avautumissuunta	Taaksepäin avautuva
Leukaväli	100 mm
Paino	6,5 kg
Materiaali	Erittäin luja valua (GG 25)
Leukojen leveys	80 mm

Tuotetyyppi

Suuntaisruuvipuristin

## Tarvikkeet

Ruuvipuristimen aluslevy bambua Koko 300X250	967328 300X250
Vaihtopuristinleuat, sileät Leukojen leveys 80 mm	967045 80
Kääntöalusta erillisenä Leukojen leveys 80 mm	967020 80
Vaihtopurustinleuat, uritetut Leukojen leveys 80 mm	967040 80
Ruuvipuristimen aluslevy	967330