



## Korokeporras, siirrettävä, kaksipuolinen, Askelmien lkm tasanne mukaanlukien: 6



### Tilaustiedot

Tilausnumero	966270 6
GTIN	4003866419845
Tuoteluokka	96Z

### Kuvaus

#### Malli:

Kätevä korokejakkara, askelmien syvyys 200 mm (60° porraskulma). Tilava tasanne (600×800 mm) suojakaiteineen (korkeus 1,00 m) ja jalka- ja polvilistoinen. Neljä jousitettua kääntyvää pyörää, Ø 125 mm (näistä 2 lukittavia).

#### Standardi:

DIN EN 131-7

#### Huomautus:

- **Käsikaide ei sisälly toimitukseen. Tilaa numerolla 966225.**
- **Toimitus osiin purettuina, helposti asennettavia rakenneosina. Toimitukseen ei sisälly asennusta.**

### Tekninen kuvaus

Tasanteen syvyys	800 mm
Jarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Askelmien lkm tasanne mukaanlukien	6

Saavutettavuus	molemminpuolinen
Tasanteen korkeus ilman kaidetta	1,44 m
Standardi	DIN EN 131-7
Tasanteen leveys	600 mm
Pienan/askelman syvyys	200 mm
Pohja-alan leveys	0,93 m
Pohja-alan syvyys	2,34 m
Portaan kaltevuus	60 astetta
Jarruttomia kääntyviä pyöriä	2
Kääntyvien pyörien Ø	125 mm
Paino	46 kg
tasannesuojakaiteet	kyllä
Portaan rakenne	Porras
Polvilista	kyllä
Nousemistekniikan kantavuus	150 kg
Two-hands-free-periaate	kyllä
Tuotetyyppi	Korokeporras