

Garant**Hyllytaso, sinkitty, poikkitukipari****Tilaustiedot**

Tilausnumero	990430
GTIN	4045197517913
Tuoteluokka	911

Kuvaus**Malli:**

Poikkituet tukirunkoihin kiinnitettäväksi. Sinkitty hyllytaso asetetaan poikkitukiparille. Hyllytasossa on **särmätty pysäytyslista**, joten tavarat eivät pääse liukumaan hyllyn taakse.

Käyttö:

Perus- ja lisähyllyihin nro 990400 ja nro 990405, tukirunkoon nro 990420.

Pintakäsittely:

Poikkitukiparit ovat **aina** antrasiitinharmaita RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Materiaali: Sinkityt

Leveys: 946 mm

Syvyys: 320 mm

Tekninen kuvaus

Vastalista	kyllä
Leveys	946 mm
Syvyys	320 mm
Hyllytaso uritettu (väliseinien kiinnittämiseksi)	kyllä
sopii kansiohyllylle	990400 – 990405
Hyllyn kiinnitystapa	Poikkipalkki

Hyllyn rakenne	kiinteästi asennettu hyllytaso
Hyllyn rakenne	uritettu hyllytaso
Hyllyn rakenne	suora hyllytaso
Käyttöalue	Kansiohyllykkö
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	120 kg
Hyllytason paksuus	38 mm
Materiaali	Sinkityt
Tuotetyyppi	Lokeroalusta