

**Garant****Kierukkapora HSS/E Hardoxille H, pinnoittamaton, Ø DC h8: 13mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	116380 13
GTIN	4045197032492
Tuoteluokka	11C

**Kuvaus****Malli:**

**Poraosa erikoislyhyt** ja osittain suurempi morsekartiovarsi, **siten erittäin vakaa**. Vahvistettu sydänosa.

Teräväkärkinen muoto C.

**Suositus:**

180°:n TKM-pora alumiinin työstöön toimitettavissa pyynnöstä.

**Huomautus:**

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

**Tekninen kuvaus**

Lastu-urien pituus $L_c$	59 mm
Nimellis-Ø $D_c$	13 mm
Terien lkm Z	2
Syöttö f teräksessä < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/kierr,
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Kokonaispituus L	157 mm
Morsekartio MK koko	2
Standardi	Tehdasnormi
suositeltu suurin poraussyvyys $L_2$	39,5 mm
Kärkikulma	130 astetta
Varsi	Morsekartio

Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS Co 8
tyyppi	H
Nousukulma	8-15 astetta
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	10 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	8 m/min	P
HARDOX 500 < 1600 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	5 m/min	H
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	5 m/min	S
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		