


Takasuojaverkko kehysprofiilille S610-M18-U, Tyyppi: 2700X1500



Tilaustiedot

Tilausnumero	991450 2700X1500
GTIN	4004514227010
Tuoteluokka	96P

Kuvaus

Malli:

Runko sininen, suojaverkko sinkitty. Silmäkoko 50×50×2,5 mm.

Käyttö:

Tuotteiden putoamisen estämiseen kulkuväylien ja työalueiden lähellä.

Sopii:

Kehysprofiili S610-M18-U. Jalustan leveys 76 mm. Kuormalavahyllyt nro 991202 kaikki koot; nro 991207 kaikki koot; nro 991212 koot 2500, 3000, 3500; nro 991217 koot 2500, 3000, 3500.

Tekninen kuvaus

Silmukkakoko	50×50×3 mm
Suojaverkon materiaali	sinkitty
Sopii hyllyn tasoleveydelle	2700 mm
Ritilän korkeus	1500 mm
Tuotetyyppi	Takasuojaverkko