

**Garant****Kierukkaporat, HSS/E VA, pinnoittamaton, Ø DC h8: 30,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	116360 30,5
GTIN	4045197032324
Tuoteluokka	11C

**Kuvaus****Malli:****Vahvistettu sydänosa.**

Erikoiskäsitellyn pinnan ansiosta hitsautumistaipumus on vähentynyt ja lastunpoisto parantunut. Teräväkärkinen muoto C.

**Suositus:**

180°:n TKM-pora alumiinin työstöön toimitettavissa pyynnöistä.

**Huomautus:**

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

**Tekninen kuvaus**

Lastu-urien pituus $L_c$	180 mm
Nimellis-Ø $D_c$	30,5 mm
Terien lkm Z	2
Syöttö f teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,25 mm/kierr,
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Kokonaispituus L	301 mm
Morsekartio MK koko	3
Standardi	DIN 345
suositeltu suurin porausvyvyys $L_2$	134,3 mm
Kärkikulma	135 astetta
Varsi	Morsekartio

Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS E
tyyppi	INOX
Nousukulma	35-40 astetta
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	25 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	12 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	5 m/min	S
GG(G)	soveltuu	25 m/min	K
CuZn	soveltuu	80 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		