



## Kierukkaporat, HSS-E N, pinnoittamaton, Ø DC h8: 1,6mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	114405 1,6
GTIN	4045197534620
Tuoteluokka	12B

### Kuvaus

#### Malli:

**Profiilihiottu:** hyvä pyörintä- ja jakotarkkuus sekä tarkka terän hionta. Porat sarjatuotantoon. Teräväkärkinen muoto C koosta 2 mm alkaen.

#### Suositus:

#### Suurin porausvyvyys:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

### Tekninen kuvaus

Lastu-urien pituus $L_c$	20 mm
Nimellis-Ø $D_c$	1,6 mm
Terien lkm Z	2
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm/kierr,
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
varren Ø $D_s$	1,6 mm
Kokonaispituus L	43 mm
Standardi	DIN 338
suositeltu suurin porausvyvyys $L_2$	17,6 mm
Kärkikulma	135 astetta
Varsi	Lieriövarsi.
Pinnoitus	pinnoittamaton

Lastuava aine	HSS E
tyyppi	N
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	35 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	28 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	22 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	8 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	8 m/min	M
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		