



## Ura- / levyleikkuri, Tyyppi: 723031



### Tilaustiedot

Tilausnumero	078102 723031
GTIN	4014586874661
Tuoteluokka	03F

### Kuvaus

#### Malli:

#### Uraleikkuri.

- Suora leikkujälki.
- Avoin leikkupää tarjoaa erinomaisen näkymän leikkukohtaan.
- QuickIN-pikavaihtojärjestelmä nopeaan, avaimettomaan työkalunvaihtoon ilman säätöjä.

### Tekninen kuvaus

Tehonkulutus	350 W
Lastuamisleveys	5 mm
Valmistajamerkintä	BSS 1.6 CE
Paino	1,4 kg
suurin työmateriaalin paksuus teräs 800 N/mm <sup>2</sup>	0,8 mm
Iskutiheys	3800 min <sup>-1</sup>
Pienimmän kaaren säde	90 mm
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Lastuamisnopeus	6 - 10 m/min

Kaapelin pituus	5 m
suurin työmaterialin paksuus teräs 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyppi	Sakset