



Kierukkaporat, HSS-E N, pinnoittamaton, Ø DC h8: 3,7mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	114405 3,7
GTIN	4045197534828
Tuoteluokka	12B

Kuvaus

Malli:

Profiilihiottu: hyvä pyörintä- ja jakotarkkuus sekä tarkka terän hionta. Porat sarjatuotantoon. Teräväkärkinen muoto C koosta 2 mm alkaen.

Suositus:

Suurin poraussyvyys:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Tekninen kuvaus

Nimellis-Ø D _c	3,7 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ²	0,03 mm/kierr,
Terien lkm Z	2
Lastu-urien pituus L _c	39 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
varren Ø D _s	3,7 mm
Kokonaispituus L	70 mm
Standardi	DIN 338
suositeltu suurin poraussyvyys L ₂	33,5 mm
Kärkikulma	135 astetta
Varsi	Lieriövarsi.
Pinnoitus	pinnoittamaton

Lastuava aine	HSS E
tyyppi	N
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	35 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	28 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	22 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	8 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	8 m/min	M
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		