



Kertakäyttökäsinesarja Dermatril P 743, Käsineen koko: 9



Tilaustiedot

Tilausnumero	094725 9
GTIN	4008198774396
Tuoteluokka	04Q

Kuvaus

Malli:

Kertakäyttökäsinesarja **annostelulaatikossa**. Luokka III. Jauheeton. Dermatril P 743. Parempi kemiallinen ja mekaaninen kestävyys numeroon 094730 (740) verrattuna. Käsintä voidaan sen vuoksi käyttää kauemmin ja se suojaa useilta erityyppisiltä vaarallisilta aineilta. Hyväksytty elintarvikekäyttöön. Lateksiton. Pitkällä rannekkeella. AQL 0,65 (EN 374-2).

Karhennetut sormenpäät.

Standardi:

EN 374; EN 455

Tekninen kuvaus

Seinämän paksuus	0,2 mm
Valmistajamerkintä	Dermatril P 743
Käsineen koko	9
Läpäisy aika (etaanitriili 99 %)	<10 min

Läpäisy aika (asetoni 99 %)	<10 min
Läpäisy aika (sykloheksaani 99 %)	30-40 min
Läpäisy aika (dimetyylisulfoksidi 99 %)	10-30 min
Läpäisy aika (etanoli 95 %)	10-30 min
Läpäisy aika (isopropanoli 99 %)	10-30 min
Läpäisy aika (metanoli 99 %)	<10 min
Läpäisy aika (natriumhydroksidi 40 %)	240-480 min
Läpäisy aika (natriumhydroksidi 50 %)	240-480 min
Läpäisy aika (rikkihappo 50 %)	>480 min
Läpäisy aika (rikkihappo 96 %)	10-30 min
Suojausluokka	Luokka III
Käsinetyyppi	Kertakäyttökäsine
EN	EN 374
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä DMF:ää
Käsineiden ominaisuudet	Elintarvikesertifiointi
Käsineiden ominaisuudet	lateksiton
EN 374	Tyyppi A (JKLOPT)
Kemikaalinkestävyys	JKLOPT
Materiaali	Nitriili
sähköstaattinen ominaisuus	0,2 s kuten staattisuuden poisto EN 61340-5-1
Suojausluokka	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Rungon materiaali	Nitril
Paksuus	0,2 mm
Pituus	280 mm
Sisältö	50
Väri	sininen
Käyttöalue	Tarkkuus
Viiltosuojausluokka	0

AQL	0,65
Käyttö	kertakäyttöinen
Tuotetyyppi	Kertakäyttökäsine