



Kompakti akkuvannesaha, tyyppi: M18CBS125



Tilaustiedot

Tilausnumero	078205 M18CBS125
GTIN	4002395262779
Tuoteluokka	03L

Kuvaus

Malli:

Kompakti, tehokas kannettava FUEL™-akku-vannesaha harjattomalla POWERSTATE™-moottorilla.

- Helppo teränvaihto ilman työkaluja.
- Värinätön käynti tarkkaan sahaukseen.
- QUICKSTOP-moottorijarru.
- Portaattomasti säädettävä vanteen nopeus.
- Sahauskapasiteetti 125×125 mm.
- Vankka metallirakenne, metallikoukku.
- LED-valaistus

Toimituksen sisältö:

Sisältää latauslaitteen, 2 Li-ioniakkua, bimetallisen vannesahanterän, kuljetuslaukun.

Huomautus:

Sopivat vara-akut löytyvät alkaen nrosta 073816 ja 073809.

Sopivat sahanauhkat löytyvät nrolla 173480 ja 173500.

Pakkaus: Kuljetuslaukku

sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite: Milwaukee tyyppi B 18 V

sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite: Milwaukee tyyppi HB 18 V

akun jännite: 18 V

Akkukapasiteetti: 5 A·h

Nauhan nopeus: 0 - 116 m/min

Enimmäistyöstösyvyys 90°: 125 mm

Vannesahanterän leveys: 13 mm

Vannesahanterän pituus: 1140 mm

Tekninen kuvaus

EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	< 2,5 m/s ²
Enimmäistyöstösyvyys 90°	125 mm
akun jännite	18 V
Vannesahanterän leveys	13 mm
Nauhan nopeus	0 - 116 m/min
Valmistajamerkintä	M18CBS125
Vannesahanterän pituus	1140 mm
Paino	7,3 kg
Akkukapasiteetti	5 A·h
Akkutyyppe	Litiumioni
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Pakkaus	Kuljetuslaukku
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Milwaukee tyyppi B 18 V
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Milwaukee tyyppi HB 18 V

Tarvikkeet

Li-ionijärjestelmä M18B5 Akkutyyppe, akkujännite MB18 V	073816 MB18
Akun latauslaite tyyppi M1218C	073840 M1218C
Akun latauslaite tyyppi M1218FC	073840 M1218FC
Metallivannesahanterä 13 × 1138 Hammasta/tuuma 6/10	173500 6/10
Metallivannesahanterä 13 × 1138 Hammasta/tuuma 8/12	173480 8/12
Metallivannesahanterä 13 × 1138 Hammasta/tuuma 10/14	173500 10/14
Metallivannesahanterä 13 × 1138 Hammasta/tuuma 8/12	173500 8/12