

Ansell**Kemikaalisuojakäsinepari AlphaTec® Solvex® 37-675, Käsineen koko: 11****Tilastiedot**

Tilausnumero	094740 11
GTIN	10076490498075
Tuoteluokka	04P

Kuvaus**Malli:**

Suojakäsineet, luokka III.

AlphaTec® Solvex®37-675. Uudelleen käytettävä nitrilikäsine aggressiivisten metallien turvalliseen käsittelyyn. Vinoneliöpinta lisää otteen pitävyyttä. Sol-Vex®-profiilin luistamaton pinta vähentää epäsuoria kustannuksia, sillä herkkien osien käsittelyssä syntyy vähemmän hukkatuotteita. Nukattu vuorimateriaali.

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Läpäisy aika (asetoni 99 %)	<10 min
Läpäisy aika (rikkihappo 96 %)	30-40 min
Läpäisy aika (natriumhydroksidi 40 %)	>480 min
Käsineen koko	11
Läpäisy aika (metanoli 99 %)	10-30 min

Läpäisy aika (isopropanoli 99 %)	>480 min
Läpäisy aika (etaanitrilli 99 %)	<10 min
Läpäisy aika (sykloheksaani 99 %)	>480 min
Seinämän paksuus	0,38 mm
Sarja	AlphaTec®
Suojausluokka	Luokka III
Käsintyyppi	Kemikaalisuojakäsineet
Sisältö	12
Käsineiden ominaisuudet	Elintarvikesertifiointi
Käsineiden ominaisuudet	Sopii allergikon iholle
Käsineiden ominaisuudet	lateksiton
Suojausluokka	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374	Tyyppi A (JKLOPT)
Kemikaalinkestävyys	JKLOPT
EN 388	4101X
Materiaali	Nitriili
Rungon materiaali	Nitril
AQL	0,65
Käyttöalue	Allround
Pituus	330 mm
Paksuus	0,38 mm
Väri	vihreä
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Paino	35,5 g
Viiltosuojausluokka	X
Pinnoitus	Nitril
Tuotetyyppi	Kemikaalisuojakäsineet

