



Kierukkaporat, HSS-E N, pinnoittamaton, Ø DC h8: 4,9mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	114405 4,9
GTIN	4045197534941
Tuoteluokka	12B

Kuvaus

Malli:

Profiilihiottu: hyvä pyörintä- ja jakotarkkuus sekä tarkka terän hionta. Porat sarjatuotantoon. Teräväkärkinen muoto C koosta 2 mm alkaen.

Suositus:

Suurin porausvyvyys:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Tekninen kuvaus

Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ²	0,05 mm/kierr,
Terien lkm Z	2
Nimellis-Ø D _c	4,9 mm
Lastu-urien pituus L _c	52 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
varren Ø D _s	4,9 mm
Kokonaispituus L	86 mm
Standardi	DIN 338
suositeltu suurin porausvyvyys L ₂	44,7 mm
Kärkikulma	135 astetta
Varsi	Lieriövarsi.
Pinnoitus	pinnoittamaton

Lastuava aine	HSS E
tyyppi	N
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	35 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	28 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	22 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	8 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	8 m/min	M
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		