

**Kierukkaporat, HSS-E N, pinnoittamaton, Ø DC h8: 3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	114405 3
GTIN	4045197534750
Tuoteluokka	12B

Kuvaus**Malli:**

Profiilihiottu: hyvä pyörintä- ja jakotarkkuus sekä tarkka terän hionta. Porat sarjatuotantoon. Teräväkärkinen muoto C koosta 2 mm alkaen.

Suositus:**Suurin porausvyvyys:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Tekninen kuvaus

Lastu-urien pituus L_c	33 mm
Terien lkm Z	2
Nimellis-Ø D_c	3 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ²	0,03 mm/kierr,
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
varren Ø D_s	3 mm
Kokonaispituus L	61 mm
Standardi	DIN 338
suositeltu suurin porausvyvyys L_2	28,5 mm
Kärkikulma	135 astetta
Varsi	Lieriövarsi.
Pinnoitus	pinnoittamaton

Lastuava aine	HSS E
tyyppi	N
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	35 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	28 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	22 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	8 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	8 m/min	M
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		