



Kemikaalisuojakäsinepari UltraNeo 382, Käsineen koko: 9



Tilaustiedot

Tilausnumero	094772 9
GTIN	3245423824292
Tuoteluokka	06D

Kuvaus

Malli:

Suojakäsineet, luokka III.

UltraNeo 382. Puuvillaneulekäsine neopreenipinnoitteella. Suurin mahdollinen käyttömukavuus ja hyvä lämpöeristys sekä erinomainen kemikaalinkestävyys. Luistamaton pintaprofiili lisää otteen pitävyyttä.

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

EN 374:2016: Tyyppi A (ALMNST)

Tekninen kuvaus

silikoniton	kyllä
Läpäisy aika (sykloheksaani 99 %)	30-40 min
Läpäisy aika (natriumhydroksidi 40 %)	>480 min
Läpäisy aika (etanoli 95 %)	240-480 min
Läpäisy aika (dimetyylisulfoksidi 99 %)	240-480 min

Seinämän paksuus	0,9 mm
Läpäisy aika (rikkihappo 96 %)	60–120 min
Läpäisy aika (isopropanoli 99 %)	>480 min
Läpäisy aika (natriumhydroksidi 50 %)	>480 min
Läpäisy aika (metanoli 99 %)	120–240 min
Läpäisy aika (rikkihappo 50 %)	>480 min
Läpäisy aika (asetoni 99 %)	<10 min
Läpäisy aika (etaanintriili 99 %)	30-40 min
Käsineen koko	9
Vuorimateriaali	puuvillaneulos
Suojausluokka	Luokka III
Käsinetyyppi	Kemikaalisuojakäsineet
Sisältö	72
Suojausluokka	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374:2016	Tyyppi A (ALMNST)
Kemikaalinkestävyys	ALMNST
EN 388:2016	2121X
EN 407	X1XXXX
Materiaali	Neopreeni
Rungon materiaali	puuvilla
AQL	1,5
Pituus	360 mm
Paksuus	0,9 mm
Väri	sininen
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Pinnoitus	Neopreeni
Pinnoitevaihtoehto	Kokopinnoite
Tuotetyyppi	Kemikaalisuojakäsineet

