

Ansell**Kertakäyttökäsinesarja TouchNTuff® 92-600, Käsineen koko: 7****Tilastiedot**

Tilausnumero	094721 7
GTIN	076490493387
Tuoteluokka	04P

Kuvaus**Malli:**

Kertakäyttökäsinesarja **annostelulaatikossa**. Luokka III. Jauheeton.
TouchNTuff® 92-600. Lateksiton – ei tyypin I allergioiden riskiä. Sileä kahvaprosiili. Hyväksytty elintarvikekäyttöön. AQL 1,5 (EN 374-2).

Standardi:

EN 374

Tekninen kuvaus

Seinämän paksuus	0,12 mm
Käsineen koko	7
Läpäisy aika (etaaninitriili 99 %)	<10 min
Läpäisy aika (sykloheksaani 99 %)	>480 min
Läpäisy aika (dimetyylisulfoksidi 99 %)	<10 min
Läpäisy aika (etanoli 95 %)	<10 min
Läpäisy aika (isopropanoli 99 %)	60–120 min

Läpäisy aika (natriumhydroksidi 50 %)	>480 min
Läpäisy aika (rikkihappo 50 %)	>480 min
Läpäisy aika (rikkihappo 96 %)	<10 min
Sarja	TouchNTuff®
Käsinetyyppi	Kertakäyttökäsine
Suojausluokka	Luokka III
Käsineiden ominaisuudet	Elintarvikesertifiointi
Käsineiden ominaisuudet	Sopii allergikon iholle
Käsineiden ominaisuudet	lateksiton
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä silikonia
EN 374	Tyyppi B (JKPT)
Kemikaalinkestävyys	JKPT
Materiaali	Nitriili
Suojausluokka	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Rungon materiaali	Nitril
Pinnoitus	Nitril
Paksuus	0,13 mm
Pituus	240 mm
Sisältö	100
Paino	3,1 g
Väri	vihreä
Käyttöalue	Tarkkuus
AQL	1,5
Käyttö	kertakäyttöinen
Tuotetyyppi	Kertakäyttökäsine