



Kemikaalisuojakäsinepari Ultranitril 492, Käsineen koko: 8



Tilastiedot

Tilausnumero	094745 8
GTIN	3245424921280
Tuoteluokka	04P

Kuvaus

Malli:

Suojakäsineet, luokka III.

Ultranitril 492. Nestetiivis nitrilikäsine. Valmistettu kaksikerrosmenetelmällä korkean kemikaalinkestävyyden takaamiseksi.

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.
EN 374:2016: Tyyppi A (AJKOPT)

Tekninen kuvaus

silikoniton	kyllä
Käsineen koko	8
Seinämän paksuus	0,45 mm
Läpäisy aika (asetoni 99 %)	<10 min
lateksiton	kyllä
Läpäisy aika (natriumhydroksidi 40 %)	>480 min

Läpäisy aika (sykloheksaani 99 %)	>480 min
Läpäisy aika (isopropanoli 99 %)	>480 min
Läpäisy aika (metanoli 99 %)	10-30 min
Läpäisy aika (rikkihappo 96 %)	60–120 min
Vuorimateriaali	puuvillaveluuri
Suojausluokka	Luokka III
Käsinetyyppi	Kemikaalisuojakäsineet
Suojausluokka	Suojaa bakteriologisilta vaaroilta EN 374 mukaisesti
EN 374:2016	Tyyppi A (AJKOPT)
EN 388:2016	3101X
Materiaali	PVC
Rungon materiaali	Nitriili
AQL	0,65
Pituus	320 mm
Paksuus	0,38 mm
Väri	vihreä
Normi/erikoistilaus	EN 374
Tuotetyyppi	Kemikaalisuojakäsineet