

ASATEX**Hienoneule-talvikäsinepari, musta 3677V, Käsineen koko: 10****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 094811 10 |
| GTIN | 4029201140847 |
| Tuoteluokka | 09H |

Kuvaus**Malli:**

3677V. Käsine, jossa on **erittäin lämmin ja miellyttävä akryylivuori**. Paras tarttumisvarmuus märissä olosuhteissa HPT®-vinyylipinnoiteen ansiosta. Öljyä ja rasvaa hylkivä.

Standardi:

3677V. Käsine, jossa on **erittäin lämmin ja miellyttävä akryylivuori**. Paras tarttumisvarmuus märissä olosuhteissa HPT®-vinyylipinnoiteen ansiosta. Öljyä ja rasvaa hylkivä.

Käyttö:

Tuulisessa, kylmässä tai märässä työympäristössä.

Käyttö mainosteksti:

Tuulisessa, kylmässä tai märässä työympäristössä.

Standardi:

EN 388; EN 511

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Huomautus mainosteksti:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Väri: musta

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------|----------------------|
| silikoniton | kyllä |
| Ei sisällä DMF:ää | kyllä |
| Öljypito | Hyvä |
| Käsineen koko | 10 |
| Kuumuussuoja | Ei tiedossa |
| EN 388 hankauksenkestävyys | 3 |
| EN 388 lävistyslujuus | 1 |
| EN 388 viiltolujuus | 2 |
| EN 388 jatkorepäisylujuus | 2 |
| Vuorimateriaali | Akryyli |
| Istuvuus | Erittäin hyvä |
| Kylmäsuoja | Hyvä |
| Sormituntuma | Ei tiedossa |
| Pinnoitemateriaali | PVC |
| Märkäpito | Hyvä |
| Hengittävyys | Ei tiedossa |
| Käsinetyyppi | Kylmyyssuojakäsineet |
| Suojausluokka | Luokka II |
| Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä DMF:ää |
| Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä silikonia |
| Sisältö | 6 |
| Käyttö | uudelleenkäytettävä |
| Käyttöalue | Allround |
| EN 388:2016 | 3131X |
| EN 511 | 010 |
| Rungon materiaali | Polyamidi/akryyli |
| Pinnoitus | HPT/vinyyli |
| Pinnoitevaihtoehto | 3/4-pinnoite |
| Väri | musta |

| | |
|-------------|----------------------|
| Paino | 53 g |
| Tuotetyyppi | Kylmyyssuojakäsineet |