



Kemikaalisuojakäsineet UltraNitril 381, Käsineen koko: 10



Tilaustiedot

Tilausnumero	094755 10
GTIN	3245423814101
Tuoteluokka	06D

Kuvaus

Malli:

Kemikaalisuojakäsine Stansolv AK22, sisäkäsine puuvillaneulosta parasta mukavuutta varten, nitriliä, EN 374, paksuus 0,85 mm, **nestetiivis, ei sis. silikonia, sopii elintarvikkeille FDA:n mukaan**, erittäin hyvä mekaaninen kestävyys. Pituus 35,5 cm, CE 3121.

Tekninen kuvaus

Seinämän paksuus	0,85 mm
Läpäisy aika (rikkihappo 96 %)	60–120 min
Läpäisy aika (sykloheksaani 99 %)	>480 min
Läpäisy aika (etaaninitriili 99 %)	<10 min
Läpäisy aika (isopropanoli 99 %)	>480 min
Läpäisy aika (dimetyylisulfoksidi 99 %)	120–240 min
Läpäisy aika (etanoli 95 %)	240–480 min
Läpäisy aika (natriumhydroksidi 50 %)	>480 min

Käsineen koko	10
Läpäisy aika (asetoni 99 %)	<10 min
Läpäisy aika (riikkihappo 50 %)	>480 min
Läpäisy aika (natriumhydroksidi 40 %)	>480 min
Läpäisy aika (metanoli 99 %)	10-30 min
silikoniton	kyllä
Vuorimateriaali	puuvillaneulos
Suojausluokka	Luokka III
Käsinetyyppi	Kemikaalisuojakäsineet
Sisältö	72
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä silikonia
Käsineiden ominaisuudet	lateksiton
Suojausluokka	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374	Tyyppi A (JKLOPT)
Kemikaalinkestävyys	JKLOPT
EN 388	3111A
EN 388:2003	3121
EN 407	X1XXXX
Rungon materiaali	puuvilla
AQL	1,5
Pituus	355 mm
Paksuus	0,95 mm
Väri	vihreä
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Normi/erikoistilaus	EN 374
EN	EN 374
Pinnoitus	Nitril
Tuotetyyppi	Kemikaalisuojakäsineet

