



Kertakäyttökäsinesarja Dermatril 740, Käsineen koko: 9



Tilaustiedot

Tilausnumero	094730 9
GTIN	4008198774099
Tuoteluokka	04Q

Kuvaus

Malli:

Kertakäyttökäsinesarja **annostelulaatikossa**. Luokka III. Jauheeton.

Dermatril 740. Hyväksytty elintarvikekäyttöön. Lateksiton. AQL 0,65 (EN 374-2). **Sisältö: 100 kpl.** Karhennetut sormenpäät.

Standardi:

EN 374; EN 455

Tekninen kuvaus

Seinämän paksuus	0,11 mm
Käsineen koko	9
Läpäisy aika (etaaninitriili 99 %)	<10 min
Läpäisy aika (asetoni 99 %)	<10 min
Läpäisy aika (sykloheksaani 99 %)	30-40 min
Läpäisy aika (dimetyylisulfoksidi 99 %)	10-30 min

Läpäisy aika (etanoli 95 %)	10-30 min
Läpäisy aika (isopropanoli 99 %)	10-30 min
Läpäisy aika (metanoli 99 %)	<10 min
Läpäisy aika (natriumhydroksidi 40 %)	240–480 min
Läpäisy aika (natriumhydroksidi 50 %)	240–480 min
Läpäisy aika (riikkihappo 50 %)	>480 min
Läpäisy aika (riikkihappo 96 %)	10-30 min
Suojausluokka	Luokka III
Käsinetyyppi	Kertakäyttökäsine
Käsineiden ominaisuudet	Elintarvikesertifiointi
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä DMF:ää
Käsineiden ominaisuudet	lateksiton
EN 374	Typ B (KPT)
Kemikaalinkestävyys	KPT
Materiaali	Nitriili
sähköstaattinen ominaisuus	0,1 s kuten staattisuuden poisto EN 61340-5-1
Suojausluokka	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Rungon materiaali	Nitril
Paksuus	0,11 mm
Pituus	250 mm
Sisältö	100
Väri	sininen
Käyttöalue	Tarkkuus
Normi/erikoistilaus	EN 374
AQL	0,65
Käyttö	kertakäyttöinen
Tuotetyyppi	Kertakäyttökäsine

