



Akkukäyttöinen putkileikkuri, Tyyppi: C12PC/0



Tilaustiedot

Tilausnumero	078218 C12PC/0
GTIN	4002395236374
Tuoteluokka	03L

Kuvaus

Malli:

Kompakti akkukäyttöinen putkileikkuri, jossa on ruostumaton leikkuupää. **Automaattinen säätö** putkihalkaisijan Ø mukaan. **Nopeat leikkaukset**, esimerkiksi Cu-putki Ø 15 mm alle 3 sekunnissa. Kokonaisleveys 40 mm, vähimmäisetäisyys seinään 40 mm. Toimitetaan **ilman akkuja ja laturia**. Putkileikkurit **kupariputkille** Ø 12 – 28 mm.

Huomautus:

Akut löytyvät numerosta 073814 alkaen.

Tekninen kuvaus

akun jännite	12 V
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	< 2,5 m/s ²
Paino	1,5 kg
Valmistajamerkintä	C12PC-0
Kierroslukualue	0 - 500 min ⁻¹
Erytisominaisuus	5
Putken enimmäis-Ø kupari	12 - 28 mm
Akkutyyppe	Litiumioni
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0

Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Milwaukee tyyppi B 12 V
Tuotetyyppi	Putkileikkuri

Tarvikkeet

Akun latauslaite Tyyppi M1218FC	073840 M1218FC
Li-ioni-järjestelmä M4B2/M12B2 Akkutyyppe MB12	073814 MB12
Akun latauslaite Tyyppi M1218C	073840 M1218C