

**ASATEX****Hienoneule-talvikäsinepari, musta 3677V, Käsineen koko: 11****Tilaustiedot**

Tilausnumero	094811 11
GTIN	4029201140854
Tuoteluokka	09H

**Kuvaus****Malli:**

**3677V.** Käsine, jossa on **erittäin lämmin ja miellyttävä akryylivuori**. Paras tarttumisvarmuus märissä olosuhteissa HPT®-vinyylipinnoiteen ansiosta. Öljyä ja rasvaa hylkivä.

**Standardi:**

**3677V.** Käsine, jossa on **erittäin lämmin ja miellyttävä akryylivuori**. Paras tarttumisvarmuus märissä olosuhteissa HPT®-vinyylipinnoiteen ansiosta. Öljyä ja rasvaa hylkivä.

**Käyttö:**

Tuulisessa, kylmässä tai märässä työympäristössä.

**Käyttö mainosteksti:**

Tuulisessa, kylmässä tai märässä työympäristössä.

**Standardi:**

EN 388; EN 511

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Huomautus mainosteksti:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Väri: musta

**Tekninen kuvaus**

EN 388 hankauksenkestävyys	3
silikoniton	kyllä
Käsineen koko	11
Hengittävyys	Ei tiedossa
Märkäpito	Hyvä
Istuvuus	Erittäin hyvä
Kylmäsuoja	Hyvä
EN 388 lävistyslujuus	1
Pinnoitemateriaali	PVC
Öljypito	Hyvä
Vuorimateriaali	Akryyli
EN 388 jatkorepäisyjuuus	2
Sormituntuma	Ei tiedossa
Ei sisällä DMF:ää	kyllä
EN 388 viiltolujuus	2
Kuumuussuoja	Ei tiedossa
Suojausluokka	Luokka II
Käsinetyyppi	Kylmyyssuojakäsineet
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä DMF:ää
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä silikonia
Sisältö	6
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Käyttöalue	Allround
EN 388:2016	3131X
EN 511	010
Rungon materiaali	Polyamidi/akryyli
Pinnoitus	HPT/vinyyli
Pinnoitevaihtoehto	3/4-pinnoite
Väri	musta

Paino	53 g
Tuotetyyppi	Kylmyyssuojakäsineet