

**Ansell****Kemikaalisuojakäsinepari AlphaTec® Solvex® 37-675, Käsineen koko: 7****Tilastiedot**

Tilausnumero	094740 7
GTIN	10076490447271
Tuoteluokka	04P

**Kuvaus****Malli:**

Suojakäsineet, luokka III.

AlphaTec® Solvex®37-675. Uudelleen käytettävä nitrilikäsine aggressiivisten metallien turvalliseen käsittelyyn. Vinoneliöpinta lisää otteen pitävyyttä. Sol-Vex®-profiilin luistamaton pinta vähentää epäsuoria kustannuksia, sillä herkkien osien käsittelyssä syntyy vähemmän hukkatuotteita. Nukattu vuorimateriaali.

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

Läpäisy aika (natriumhydroksidi 40 %)	>480 min
Läpäisy aika (metanoli 99 %)	10-30 min
Läpäisy aika (asetoni 99 %)	<10 min
Läpäisy aika (sykloheksaani 99 %)	>480 min
Läpäisy aika (riikkihappo 96 %)	30-40 min

Seinämän paksuus	0,38 mm
Käsineen koko	7
Läpäisy aika (etaanitriili 99 %)	<10 min
Läpäisy aika (isopropanoli 99 %)	>480 min
Sarja	AlphaTec®
Käsintyyppi	Kemikaalisuojakäsineet
Suojausluokka	Luokka III
Sisältö	12
Käsineiden ominaisuudet	Elintarvikesertifiointi
Käsineiden ominaisuudet	Sopii allergikon iholle
Käsineiden ominaisuudet	lateksiton
Suojausluokka	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374	Tyyppi A (JKLOPT)
Kemikaalinkestävyys	JKLOPT
EN 388	4101X
Materiaali	Nitriili
Rungon materiaali	Nitril
AQL	0,65
Käyttöalue	Allround
Pituus	330 mm
Paksuus	0,38 mm
Väri	vihreä
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Paino	35,5 g
Viiltosuojausluokka	X
Pinnoitus	Nitril
Tuotetyyppi	Kemikaalisuojakäsineet

