

Ansell**Kertakäyttökäsinesarja TouchNTuff® 92-600, Käsineen koko: 10****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|--------------|
| Tilausnumero | 094721 10 |
| GTIN | 076490493356 |
| Tuoteluokka | 04P |

Kuvaus**Malli:**

Kertakäyttökäsinesarja **annostelulaatikossa**. Luokka III. Jauheeton.
TouchNTuff® 92-600. Lateksiton – ei tyypin I allergioiden riskiä. Sileä kahvaprosiili. Hyväksytty elintarvikekäyttöön. AQL 1,5 (EN 374-2).

Standardi:

EN 374

Tekninen kuvaus

| | |
|---|------------|
| Käsineen koko | 10 |
| Seinämän paksuus | 0,12 mm |
| Läpäisy aika (etaaninitriili 99 %) | <10 min |
| Läpäisy aika (sykloheksaani 99 %) | >480 min |
| Läpäisy aika (dimetyylisulfoksidi 99 %) | <10 min |
| Läpäisy aika (etanoli 95 %) | <10 min |
| Läpäisy aika (isopropanoli 99 %) | 60–120 min |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Läpäisy aika (natriumhydroksidi 50 %) | >480 min |
| Läpäisy aika (rikkihappo 50 %) | >480 min |
| Läpäisy aika (rikkihappo 96 %) | <10 min |
| Sarja | TouchNTuff® |
| Käsinetyyppi | Kertakäyttökäsine |
| Suojausluokka | Luokka III |
| Käsineiden ominaisuudet | Elintarvikesertifiointi |
| Käsineiden ominaisuudet | Sopii allergikon iholle |
| Käsineiden ominaisuudet | lateksiton |
| Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä silikonია |
| EN 374 | Tyyppi B (JKPT) |
| Kemikaalinkestävyys | JKPT |
| Materiaali | Nitriili |
| Suojausluokka | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 |
| Rungon materiaali | Nitril |
| Pinnoitus | Nitril |
| Paksuus | 0,13 mm |
| Pituus | 240 mm |
| Sisältö | 100 |
| Paino | 3,1 g |
| Väri | vihreä |
| Käyttöalue | Tarkkuus |
| AQL | 1,5 |
| Käyttö | kertakäyttöinen |
| Tuotetyyppi | Kertakäyttökäsine |